


# Hoja de características del producto 03125

## Características

Placa de montaje para vertical ISFT250, AN = 250 mm



### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma Pack 250 Prisma G conducto
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Equipo instalado	Fupact, estado 1 fijo ISFT250 - control: maneta trans. fusible - vertical instalación
Descripción de los polos	1 3P, estado 1 fijo ISFT250 vertical instalación

### Complementario

Installation description	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Conducto mural - anchura 300 mm Pack de armario - anchura 300 mm
Número de módulos verticales (50 mm)	9 módulos, estado 1 ISFT250, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 9 módulos, estado 1 ISFT250, directo en 300 mm conducto mural 9 módulos, estado 1 ISFT250, directo en 300 mm Pack de armario
Altura	200 mm
Peso del producto	1,02 kg
Acabado de la superficie	Liso Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

### Entorno

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASEFA

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
-----------------------------	------------------------

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

**Garantía contractual**

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------