


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa apartamenta modular, 3 módulos pasillo lateral G300/P400

03213

Descatalogado desde el: 21 feb 2022

No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Modular Separar
Equipo Instalado	TeSys, estado 1 Fijo GV2L TeSys, estado 1 Fijo GV2LE TeSys, estado 1 Fijo GV2ME TeSys, estado 1 Fijo GV2P TeSys, estado 1 Fijo GV2RTn Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A TeSys, estado 1 Fijo GV3
Descripción De Los Polos	4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2L 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2LE 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2ME 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2P 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2RTn 3 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV3

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Pasos De 9 Mm	20
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	10
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	150 mm
Ancho	300 mm
Peso Del Producto	0,32 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2L Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G cofret TeSys GV2L Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2LE Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G cofret TeSys GV2LE Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2ME Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G cofret TeSys GV2ME Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2P Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G cofret TeSys GV2P Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2RTn Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G cofret TeSys GV2RTn Fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV3 Fijo 3P 3 directo 5 300 mm Prisma G cofret TeSys GV3 Fijo 3P 3 directo 5 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 20 directo 3 300 mm Prisma G cofret Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 20 directo 3 400 mm 400 mm Prisma P armario Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 20 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 20 directo 3 300 mm Prisma G cofret Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 20 directo 3 400 mm 400 mm Prisma P armario Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 20 directo 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,500 cm
Paquete 1 Peso	310,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	17,500 cm
Paquete 2 Longitud	28,000 cm
Paquete 2 Peso	3,300 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	320
Paquete 3 Altura	48,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	128,000 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)