

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa apartamenta modular, 4 módulos, alto 150 mm A850



03217

! Descatalogado desde el: 15 jun 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Tipo De Carátula	Modular
Equipo Instalado	Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación
Descripción De Los Polos	4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS100 vertical instalación 4 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS100 vertical instalación 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS125 vertical instalación 4 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS125 vertical instalación 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS160 vertical instalación 4 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS160 vertical instalación 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS41 vertical instalación 4 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS41 vertical instalación 4 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS63 vertical instalación 4 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS63 vertical instalación

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Pasos De 9 Mm	72
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	36
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	200 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Ancho	850 mm
Peso Del Producto	1,22 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 4P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 4P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 4P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS41 Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS41 Fijo mando rotativo vertical 4P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS63 Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS63 Fijo mando rotativo vertical 4P 4 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Acti 9 dispositivo modular Fijo 72 directo 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Multi 9 dispositivo modular Fijo 72 directo 4

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	20,5 cm
Paquete 1 Longitud	75 cm
Paquete 1 Peso	1,214 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	10,5 cm
Paquete 2 Ancho	22 cm
Paquete 2 Longitud	75,5 cm
Paquete 2 Peso	7,61 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	192
Paquete 3 Altura	81 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	254 kg

Información Logística

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)