

Hoja de características del producto

Características

03230

Tapa perforada para CVS100..250 - horizontal - fijo - mando maneta



Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma Pack 250
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de carátula	Orificio
Equipo instalado	EasyPact : fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact : fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción de los polos	1 x 4P : placa de montaje soporte : CVS100...160 horizontal instalación 1 x 3P : placa de montaje soporte : CVS100...160 horizontal instalación 1 x 4P : placa de montaje soporte : CVS250 horizontal instalación 1 x 3P : placa de montaje soporte : CVS250 horizontal instalación
Posición de funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Pack de armario - anchura 600 mm Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
Posición de conexión	Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA
Cantidad por juego	Set de 1
Altura	200 mm
Peso del producto	0,84 kg
Color	Blanco RAL 9001

Entorno

Grado de protección IK	IK07 coordinación EN/IEC 62263
------------------------	--------------------------------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0701 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------