


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando rotativo o telemando (no CVS)

03244

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Descripción De Los Polos	4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 2 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 2 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota Linergy FC
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	7
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	350 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	1,26 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión telemandado vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión telemandado vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble maneta vertical 3P 2 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble maneta vertical 4P 2 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo telemandado vertical 3P 4 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con Fijo telemandado vertical 4P 3 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado vertical 3P 4 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado vertical 4P 3 directo 10
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble maneta vertical 3P 2 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble maneta vertical 4P 2 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 11
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 11

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 11

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 11

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo telemandado vertical 3P 4 directo 11

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con Fijo telemandado vertical 4P 3 directo 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13

600 mm Prisma G cofret Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13

600 mm Prisma G cofret Compact NSX250 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	36,0 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	1,26 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	37,0 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	12,72 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	33,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	62,88 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)