

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa G CVS250 Hor.Fijo.Maneta. 850mm



03256

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	200 mm
Ancho	850 mm
Peso Del Producto	1,42 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
-----------------	--

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	20,0 cm
Paquete 1 Longitud	75,0 cm
Paquete 1 Peso	1,42 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	19,0 cm
Paquete 2 Ancho	23,0 cm
Paquete 2 Longitud	76,0 cm
Paquete 2 Peso	14,76 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	34,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	97,2 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto