


Hoja de características del producto

Especificaciones



FRONT PLATE INF32/40 3P VERTICAL WIDTH 600/650 3M

03312

! Descatalogado desde el: 29 abr 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Fupact, estado 1 Fijo INF32 - control: En> 40 A - vertical instalación Fupact, estado 1 Fijo INF40 - control: En> 40 A - vertical instalación
Descripción De Los Polos	4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF32 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF40 vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	150 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,66 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3
-----------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	16 cm
Paquete 1 Longitud	51 cm
Paquete 1 Peso	660 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto