


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa transparente, 6 módulos, alto 300 mm

03343

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Transparente
Equipo Instalado	Medidores de potencia, estado 1 medidores de kilovatios-hora - vertical instalación conexión TeSys, estado 1 Fijo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	3 2P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 medidores de kilovatios-hora vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 medidores de kilovatios-hora vertical instalación 7 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal instalación

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 555 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Vidrio
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	300 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	1,38 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G cofret medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo conexión 2 6 600 mm Prisma G cofret conexión 2 6 650 mm 400 mm Prisma P armario conexión 2 6 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Fijo horizontal 3P 7 directo 7 600 mm Prisma G cofret TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Fijo horizontal 3P 7 directo 7 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 4P 2 6 600 mm Prisma G cofret medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 4P 2 6 650 mm 400 mm Prisma P armario medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P armario medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 4P 2 6
-----------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	30,000 cm
Paquete 1 Longitud	50,000 cm
Paquete 1 Peso	1,380 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	32,000 cm
Paquete 2 Longitud	53,000 cm
Paquete 2 Peso	13,800 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	49,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	82,800 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)