Hoja de características del producto

Especificaciones

carcasa modular montaje superficie 63 A transparente

13347

Descatalogado desde el: 29 abr 2022

No se fabrica

Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envolvente	Envolvente modular
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	6
Nb Of Horizontal Rows	1
Equipo Suministrado	1 Kit de marcado 1 Enchufe aislante
Type Of Door	Transparente

Complementario

Montaje De Armario	Superficie
Pasos De 9 Mm	12
Número Total De Módulos De 18 Mm	6
[In] Corriente Nominal	63 A
Tipo De Carril	DIN
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Opción de cerradura
Material Del Envolvente	Envolvente, estado 1 material autoextinguible
Color	Envolvente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Normas	EN 60439-3 H IEC 23-3 IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Resistencia Al Fuego	Parte atrás, estado 1 650 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1 Frontal, estado 1 650 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado De Protección Ik	IK07 acorde a H

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	14,8 cm
Paquete 1 Longitud	20 cm
Paquete 1 Peso	0,365 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months