

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mini-quadro Kaedra 4 módulos

13441

! Descatalogado desde el: 4 nov 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	Mureva
Nombre Del Producto	Mureva Enclosure
Tipo De Producto O Componente	Cofret estanco
Tipo De Envoltente	Mini envoltente para dispositivos modulares
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje De Armario	Superficie
Pasos De 9 Mm	8
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	4
Número Total De Módulos De 18 Mm	4
Número De Filas Horizontales	1
Clase De Aislamiento Eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo Suministrado	1 Kit de marcado 2 bloque de terminales 4 orificios
Tipo De Carátula	Transparente
Disipación De Potencia En W	10 W
[In] Corriente Nominal	63 A
Tipo De Carril	DIN
Número De Troquelados Pg Iso	3
Número De Bloques De Terminales	2 terra / neutro - tipo de cable: conexión de tornillo) con capacidad de sujeción: 4 salientes
Salidas Del Bloque De Distribución	4 x 10 mm² 4 x 16 mm²
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Cerradura opcional
Material Del Envoltente	Polímero autoextinguible
Anchura	123 mm
Altura	200 mm
Profundidad	112 mm
Profundidad Interna	56 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Puerta, estado 1 verde transparente Envolvente, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
-------	---

Entorno

Normas	EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670 IEC 61439-3
Resistencia Al Fuego	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 acorde a H
Environmental Characteristics (Uv)	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	20,000 cm
Paquete 1 Peso	515,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	22,500 cm
Paquete 2 Ancho	34,500 cm
Paquete 2 Longitud	41,000 cm
Paquete 2 Peso	4,950 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	216
Paquete 3 Altura	80,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	139,200 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí



Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas