

Hoja de características del producto

Especificaciones



PratiKa Clavija aérea - 63 A - 3P +
E - 380...415 V AC - IP67

81382

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Clavija aérea
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva plug
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	Recto
[In] Corriente Nominal	63 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 latón niquelado
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	6...25 mm²
Diámetro Exterior Del Cable	17...31 mm
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Rosca	Pg 36
Peso Del Producto	0,736 kg
Altura	265 mm
Ancho	110 mm
Profundidad	110 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado De Protección Ip	IP67 acorde a IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	25,000 cm
Paquete 1 Peso	744,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,925 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	75,384 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas