

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interrupor en carga; Acti9 iSW;
2P; 20A; 415V

A9S60220

Principal

Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iSW-NA
Tipo De Producto O Componente	Interrupor seccionador
Nombre Abreviado Del Equipo	iSW
Función	Control
Número De Polos	2P
Categoría De Empleo	AC-22A
Poder De Seccionamiento	Sí

Complementario

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	20 A en 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Tipo De Control	Maneta
Señalizaciones En Local	Indicación de encendido/apagado
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	77 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	70 mm
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	300000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	30000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel - 10 mm² - rígido Terminales de tipo túnel - 10 mm² - flexible Terminales de tipo túnel - 10 mm² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1,2 N.m

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	EN/IEC 60669-2-4
Grado De Protección Ip	IP40
Grado De Contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	2,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,5 cm
Paquete 1 Peso	66,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	2,9 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	20,0 cm
Paquete 2 Peso	838,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	10,554 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil