

Hoja de características del producto

Especificaciones



interruptor horario intuitivo IHP 1C 16A, 56 manobras

CCT15720

- ! Descatalogado desde el: 23 julio 2021
- ! Puesta fuera de servicio el: 23 julio 2021

! No se fabrica

No se ha sustituido la CCT15720. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.

Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iID
Nombre corto del dispositivo	PHI
Tipo de producto o componente	Interruptor digital temporizado programable
Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de batería	Litio
Número de canales	1
Idioma de usuario	Inglés Francés Portugués Italiano Alemán Español
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con embarrados de distribución eléctrica tipo peine
Consumo de potencia en W	4 VA
Intensidad de conmutación máxima	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC +/- 10 % en 50/60 Hz
Precisión	+/- 1 s/day 20 °C
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máximo de conmutaciones	56
Duración mínima del intervalo	1 min
Miembros transversales	Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Vida de la batería	6 yr
Tiempo de backup	Tiempo 6 años y programa de ahorro
Tipo de ajuste	Ausencia de función de vacaciones

Conexiones - terminales	terminales sin tornillos
Soporte de montaje	carril DIN
Pasos de 9 mm	5
Anchura	45 mm
Altura	85 mm
Profundidad	66 mm
Función	Ninguno
Ausencia de vacaciones	Si
Conmutación de tiempo	Automatico
Actualizado por	Ninguno
Código de compatibilidad	IHP

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	184 g
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	40
Peso del paquete 2	7,847 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------