


Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - Ligador 16A F + N fusível NF

KNB16CF2

Principal

Gama De Producto	Canalis
Compatibilidad De Gama	Canalis KN Canalización prefabricada
Tipo De Producto O Componente	Unidad de derivación
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KN busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	16 A en 35 °C
Protection Type	fuse isolator ((*)): para aM cilíndrico fusi8,5 x 31,5 mm - 16 A acorde a NF fuse isolator ((*)): para gG cilíndrico fusi8,5 x 31,5 mm - 16 A acorde a NF
Equipo Suministrado	fuse solicitar por separado abrazadera de cable
Modo De Montaje	Conexión con selección de fase
Polaridad De La Unidad De Derivación	L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4,6 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal de fijación de cable 4 mm² flexible Terminal de fijación de cable 6 mm² rígido
Door/Cover Opening Side	Frontal
Modo De Desconexión De Unidad De Derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Ancho	72 mm
Profundidad	50 mm
Altura	172 mm
Peso Del Producto	0,16 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	5 cm
Paquete 1 Longitud	13,2 cm
Paquete 1 Peso	173 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	9,046 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	50
Paquete 3 Altura	44 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	16 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De
Rohs [Sí](#)

 Producto Libre De Halógenos

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.