

Hoja de características del producto

Especificaciones



Codo canto 800-1000A

KSA1000DLC40



! Descatalogado desde el: 1 ene 2021

! Puesta fuera de servicio el: 20 ene 2021

! No se fabrica

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KS
Nombre Abreviado Del Equipo	KSA
Tipo De Producto O Componente	Codo
Descrip. B. Distrib.	Estándar
Función	Cambio de dirección
Conductors Material	Aluminio
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	800 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...690 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Ángulo De Funcionamiento	90 °
Tipo De Cambio De Dirección	dirección 1, estado 1 Codo de canto para Derecha - dirección 1, estado 1 Codo de canto para Izquierda -

Complementario

Ancho	146 mm
Profundidad	113 mm
Altura	290 mm
Peso Del Producto	19 kg
Ubicación De Montaje	Sobre canalización
Posición De Montaje	Cualquier posición
Conexión Eléctrica	Contacto deslizante lubricado
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,5 cm
Paquete 1 Ancho	39 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Longitud	46,5 cm
Paquete 1 Peso	15,4 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.