


Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - CO edgewise and flat N4 Zed unit - 1000A - 3L+N+PER ((*))

KTC1000CP74

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Codo multiple
Descrip. B. Distrib.	Estándar
Nombre Abreviado Del Equipo	KTC
Función	Cambio de dirección
Material	Cobre
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	1000 A en 35 °C
Polarity	3L + N + PER
Tipo De Cambio De Dirección	dirección 2, estado 1 Codo de canto para Hacia arriba dirección 1, estado 1 Plano para Izquierda
Ángulo De Funcionamiento	90 °
Earth Conductor	Reinforced ((*))
Short-Circuit Level	Versión reforzada
Equipo Suministrado	Trunking unit ((*)) Jointing unit ((*))

Complementario

Material De La Carcasa	Polyester film ((*))
Material De Los Contactos	Copper ((*))
[Ue] Tensión Nominal De Operación	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	65 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	143 kA
Campo Magnético Radiado	0,4 µT
Límite Térmico	4225000 kA².s
Thdi	0...15 % 1000 A
Maximum Voltage Drop	<0,0043 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0047 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0046 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0044 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Posición De Neutro	Izquierda

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Tipo De Dimensión	Hecho a medida
Ancho	140 mm
Altura	dirección 2, estado 1 195...574 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Longitud	dirección 1, estado 1 300 mm dirección 3, estado 1 275 mm
Carga Lineal	25 kg/m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C - tipo de cable: 100% de In) 35...40 °C - tipo de cable: 95 % of In ((*)) 40...45 °C - tipo de cable: 90 % of In ((*)) 45...50 °C - tipo de cable: 84 % of In ((*)) 50...55 °C - tipo de cable: 79 % of In ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35,0 cm
Paquete 1 Ancho	70,7 cm
Paquete 1 Longitud	31,7 cm
Paquete 1 Peso	40,2 kg