


Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - CO straight feeder length - 4000A - 3L+PE - 2m standard ((*))

KTC4000ET320

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Canalización prefabricada
Descrip. B. Distrib.	Elemento recto de transporte
Nombre Abreviado Del Equipo	KTC
Función	Feeder length ((*))
Material	Cobre
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	4000 A en 35 °C
Polarity	3L + PE
Número De Salidas De Derivación	0
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Versión estándar
Longitud	2000 mm
Equipo Suministrado	Jointing unit ((*)) Trunking unit ((*))

Complementario

Material De La Carcasa	Polyester film ((*))
Material De Los Contactos	Copper ((*))
[Ue] Tensión Nominal De Operación	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	90 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	198 kA
Campo Magnético Radiado	2,1 µT
Límite Térmico	8100000 kA².s
Thdi	33...100 % 2500 A 15...33 % 3200 A 0...15 % 4000 A
Maximum Voltage Drop	<0,001 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Tipo De Montaje	By hook ((*))

Soporte De Montaje	Pendant (**) Cantilever arm (**)
Dirección De Instalación	Vertical Horizontal
Posición De Neutro	Derecha
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tipo De Dimensión	Fijar
Ancho	146 mm
Altura	354 mm
Peso Del Producto	132 kg
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C - tipo de cable: 100% de In) 35...40 °C - tipo de cable: 95 % of In (**)) 40...45 °C - tipo de cable: 90 % of In (**)) 45...50 °C - tipo de cable: 84 % of In (**)) 50...55 °C - tipo de cable: 79 % of In (**))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	899,16 cm
Paquete 1 Ancho	14,6 cm
Paquete 1 Longitud	200,0 cm
Paquete 1 Peso	138,6 kg