

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Spacial SF con placa de montaje - ensamblada - 2000x800x600 mm

NSYSF20860P

⚠ Estará descatalogado a partir del: 30 sept 2024

⚠ Dejará de fabricarse

### Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                            | Spacial                                                                                                                                                                                       |
| Extended Range                  | Spacial SF                                                                                                                                                                                    |
| Application                     | Multiuso                                                                                                                                                                                      |
| Tipo De Producto O Componente   | Armario adecuado                                                                                                                                                                              |
| Altura Nominal Del Armario      | 2000 mm                                                                                                                                                                                       |
| Anchura Nominal Del Armario     | 800 mm                                                                                                                                                                                        |
| Profundidad Nominal Del Armario | 600 mm                                                                                                                                                                                        |
| Montaje De Armario              | De suelo                                                                                                                                                                                      |
| Composición Del Dispositivo     | 2 carriles deslizantes<br>4 escuadra de placa de montaje<br>1 estructura<br>1 puerta<br>1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta<br>1 panel posterior<br>1 techo<br>1 placa de montaje |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Estructura                 | Creado a partir de una sola sección<br>Estructura perforada con un paso de 25 mm<br>Paneles y puertas integrados en la estructura<br>Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores                                  |
| Apertura De Puerta                 | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Puerta                     | Ciego frontal                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción De La Placa De Montaje | Plano                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo De Placa Pasacables           | Sin placa pasacables                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo De Cierre                     | Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal                                                                                                                                                         |
| Número De Puertas                  | Frontal, estado 1 1 puertas                                                                                                                                                                                                          |
| Accesibilidad Para Funcionamiento  | Parte frontal<br>Parte trasera<br>Laterales del armario                                                                                                                                                                              |
| Piezas Extraíbles                  | Puerta por tornillos bisagra<br>Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje<br>Panel posterior por tornillos<br>Techo por tornillos<br>Escuadra de placa de montaje por tornillos<br>Carril deslizante por tornillos |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material              | Marco, estado 1 acero galvanizado<br>Montantes, estado 1 acero galvanizado<br>Puerta, estado 1 chapa de acero<br>Paneles, estado 1 chapa de acero<br>Bisagra, estado 1 zamak<br>Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio |
| Acabado De Superficie | Polvo de eproxy-poliéster                                                                                                                                                                                                               |
| Color                 | Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)<br>Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)                                                                                                                                  |
| Peso Del Producto     | 122 kg                                                                                                                                                                                                                                  |

## Entorno

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Normas                   | IEC 62208               |
| Grado De Protección Nema | NEMA 3R/12              |
| Grado De Protección Ip   | IP55 acorde a IEC 60529 |
| Grado De Protección Ik   | IK10 acorde a IEC 62262 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 69,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 84,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 213,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 132,0 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |