

Hoja de características del producto

Especificaciones



SFX 304L envolvente de acero inoxidable, H1800xW1200xD400mm, Scotch Brite® finish.

NSYSFX181240

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial SF 5G
Enclosure Type	Multiuso
Category	Armario adecuado
Nominal Height	1800 mm
Nominal Width	1200 mm
Nominal Depth	400 mm
Product Installation	De suelo
Composición Del Dispositivo	1 estructura 2 puerta con marco de refuerzo 1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta 4 escuadra de placa de montaje 1 placa pasacables

Complementario

Tipo De Cuerpo	Estructura de una sola pieza plegada y soldada Panel trasero integrado
Tipo De Puerta	Ciego
Número De Puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de 3 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	Plano
Accesibilidad Para Funcionamiento	Lateral Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Escuadra de placa de montaje por tornillos Placa pasacables por clips
Material	Estructura y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Maneta, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado De Superficie	Armario, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Maneta, estado 1 pintado
Peso Del Producto	120 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
--------	-----------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262
Características Ambientales	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	50,0 cm
Paquete 1 Ancho	125,0 cm
Paquete 1 Longitud	192,0 cm
Paquete 1 Peso	117,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas