

Hoja de características del producto

Especificaciones



Wall-Mounted Monobloc 8U W310 D280 Fixed 10" Glazed Door R7035

NSYVDH8UF

! Descatalogado desde el: 30 dic 2020

! No se fabrica

Principal

Gama	Actassi
Nombre Del Producto	Acti9 CT40
Tipo De Producto O Componente	Armario 10"
Función	Despacho Pequeña oficina
Applications	Para montaje de equipos 10" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo De Envolvente	1 cuerpo
Support Equipment	2 armarios 10" recessed of 60mm from the front - tipo de cable: paso 12,5 mm)
Front Face	Puerta transparente
Tipo De Puerta	Frontal transparente tintada puerta - con 1 posición de cierre (llave: 410) - top
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte trasera Parte superior Lateral Parte frontal
Colour	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Complementario

Composición Del Dispositivo	3 entradas de cable 1 estructura monobloc 1 tapa transparente tintada frontal 2 cajas de 10" frontal
Back Face	Puerta plena
Número De Corte	1 taladrolateral 1 taladrofondo 1 taladrosuperior
Installation Mode	Montaje en pared
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Acero galvanizado: vertical
Acabado De La Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Ancho	460 mm
Altura	460 mm
Profundidad	201 mm
Peso Del Producto	5,5 kg
Número De Unidades De Bastidor	8U

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

País Objetivo	Europe
---------------	--------

Entorno

Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262
------------------------	-------------------------

Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas