

Hoja de características del producto

Especificaciones



Floor-Standing Server Rack 42U W600D800 Fixed 19 Perf. Door R9011

NSYVDS42U68N

! Descatalogado desde el: 9 oct 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Actassi
Nombre Del Producto	Actassi XS-E
Tipo De Producto O Componente	Armario 19"
Función	Servidor
Applications	Para montaje de equipos 19" Para montaje de componentes del servidor Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo De Envolvente	Server cabinet
Support Equipment	4 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front Face	Puerta microperforada
Tipo De Puerta	Frontal microperforada puerta - con 2 posiciones de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 ° Parte trasera microperforada puerta - con 2 posiciones de cierre (llave: 333) - reversible apertura en 180 °
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte superior Parte frontal Lateral Parte trasera
Piezas Extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Fondo placa ciega Trasero puertas desmontables sin herramienta Superior tapa equipada con cepillo Lateral paneles
Colour	Puerta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9011) Paneles, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9011) Parte superior y inferior, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9011) Estructura, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9011)

Complementario

Composición Del Dispositivo	2 paneles lateral 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 4 pies de nivelación 4 montantes verticales de 19" 1 puerta microperforada (flujo de aire 80%) frontal 1 puerta microperforada (flujo de aire 80%) trasero
Load Rating	750 kg estático
Back Face	Puerta microperforada
Side Face	Panel

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes
Installation Mode	De suelo
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel
Acabado De La Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Ancho	600 mm
Altura	2000 mm
Profundidad	800 mm
Peso Del Producto	107 kg
Número De Unidades De Bastidor	42U
País Objetivo	Europe

Entorno

Grado De Protección Ik	IK08 acorde a IEC 62262
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	EIA-310D IEC 60297-3-100

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	60,0 cm
Paquete 1 Ancho	80,0 cm
Paquete 1 Longitud	200,0 cm
Paquete 1 Peso	107,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas