

Hoja de características del producto

Especificaciones



Clavija aérea; PK PratiKa Tornillo;
3P+N+T; 32 A; IP44; 380 V- 415 V

PKF32F435

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Toma
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva socket
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+N+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Tipo De Montaje	Montado en panel
Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	2,5...10 mm²
Peso Del Producto	0,269 kg
Dimensión De La Base	91 x 100 mm
Altura	100 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	119 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado De Protección Ip	IP44 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,900 cm
Paquete 1 Ancho	10,200 cm
Paquete 1 Longitud	10,100 cm
Paquete 1 Peso	248,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	18,000 cm
Paquete 2 Ancho	26,800 cm
Paquete 2 Longitud	26,800 cm
Paquete 2 Peso	1,908 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	14
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,303 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas