

Hoja de características del producto

Características

SDN3501360

Sedna - TV-R-SAT termin salida - 1 dB sin marco de aluminio



Principal

Gama	Sedna
Tipo de producto o componente	Toma TV/SAT/R
Forma de entrega	Sin marco
Tipo de toma TV	Fin de línea (enchufe terminal)
Color de las carátulas	Aluminio

Complementario

Tipo conector TV	1 x IEC 9,52 mm macho
Tipo conector FM	1 x hembra IEC
Tipo de conector SAT	1 x tipo F
Número de salidas	3
A través de la pérdida de	1 dB
Atenuación	1 dB para SAT señal para 950...2400 MHz frecuencia 1 dB para TV señal para 5...862 MHz frecuencia 10 dB para R señal para 88...125 MHz frecuencia
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Material de las partes visibles	Estabilizado con termoplástico ABS-UV
Tipo de terminales	Satinado
Montaje del dispositivo	Rasante
Modo de fijación	Garras, rango de funcionamiento de las garras : 55...70 mm Tornillos
Altura	70 mm
Anchura	64 mm
Profundidad	40,5 mm
Profundidad de partes visuales	17.4 mm
Peso del producto	0.10718 kg

Entorno

Marcado de conformidad	CE
Grado de protección IP	IP20

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0946 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------