

# Hoja de características del producto

## Características

# ZCY49

limit switch lever ZCY - thermoplastic roller lever  
Ø 50 mm variable length



### Principal

Gama de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCY
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT
Cabeza asociada	ZCE01 ZCE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico (long. var., diám. rodillo 50 mm)
Tracks	Sin caja
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con



### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Normas

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0851 - Declaración de conformidad de Schneider Electric

 [Declaración de conformidad de Schneider Electric](#)

REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible  <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje  <a href="#">Información de fin de vida útil</a>

### Información Logística

País de Origen	Indonesia
----------------	-----------

### Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------