

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250



03011

! Keskeytetty: 17.1.2022

! Käyttöikä päättyy: 30.6.2022

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3303430030119

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kisko
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kanava
Kiskon Tyyppi	Säädettävä Modulaarinen
Asennettu Laite	TeSys: Kiinteä GV2L TeSys: Kiinteä GV2P TeSys: Kiinteä GV3 Compact: Kiinteä NG160 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu Compact: Kiinteä NG160 NA Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: Kiinteä D tai K kontaktorit <= 40 A - Vaakasuora asennus TeSys: Kiinteä GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A - Vaakasuora asennus TeSys: Kiinteä GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen - Vaakasuora asennus TeSys: Kiinteä TeSys U - Vaakasuora asennus Compact: Kiinteä NSXm Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSXm Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	1 x 3P: Kiinteä NG160 1 x 4P: Kiinteä NG160 1 x 3P: Kiinteä NG160 NA 1 x 4P: Kiinteä NG160 NA 4 x 4P: Kiinteä D tai K kontaktorit <= 40 A Vaakasuora asennus 4 x 3P: Kiinteä GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A Vaakasuora asennus 4 x 3P: Kiinteä GV2L 4 x 3P: Kiinteä GV2P 3 x 3P: Kiinteä GV3 3 x 3P: Kiinteä GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen Vaakasuora asennus 4 x 3P: Kiinteä TeSys U Vaakasuora asennus 1 x 3P tai 4P: Kiinteä NSXm Pysty asennus

Täydentävät tiedot

Installation Description	Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
--------------------------	---

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pystysuorien Moduulien Määrä [50 Mm]	4 moduuli(t): ATS01N103/106FT 300 mm leveäLattialla seisova kanava 4 moduuli(t): ATS01N103/106FT 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 3 moduuli(t): D tai K kontaktorit <= 40 A, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 3 moduuli(t): D tai K kontaktorit <= 40 A, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 5 moduuli(t): GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 5 moduuli(t): GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 3 moduuli(t): GV2L, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 3 moduuli(t): GV2L, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 3 moduuli(t): GV2P, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 3 moduuli(t): GV2P, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 5 moduuli(t): GV3, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 5 moduuli(t): GV3, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 7 moduuli(t): GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 7 moduuli(t): GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 5 moduuli(t): NG160 Ilman maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 5 moduuli(t): NG160 Ilman maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 5 moduuli(t): NG160 NA Ilman maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 5 moduuli(t): NG160 NA Ilman maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 7 moduuli(t): NSXm Ilman maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 7 moduuli(t): NSXm Ilman maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 7 moduuli(t): NSXm Ilman maavuotosuojaus , Liitinlohko 300 mm leveäLattialla seisova kanava 7 moduuli(t): NSXm Ilman maavuotosuojaus , Liitinlohko 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 5 moduuli(t): TeSys U, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 5 moduuli(t): TeSys U, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 4 moduuli(t): TeSys U, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 4 moduuli(t): TeSys U, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 7 moduuli(t): NSXm Mukana maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 7 moduuli(t): NSXm Mukana maavuotosuojaus , Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 7 moduuli(t): NSXm Mukana maavuotosuojaus , Liitinlohko 300 mm leveäLattialla seisova kanava 7 moduuli(t): NSXm Mukana maavuotosuojaus , Liitinlohko 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava
---	---

9 Mm Jako	20
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
Korkeus	58 mm
Leveys	217 mm
Syvyys	97 mm
Tuotteen Paino	0,18 kg
Väri	Luonnollinen
Materiaali	Metalli

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tuote Sertifiointi	ASEFA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	5,7 cm
Package 1 Length	22 cm
Package 1 Weight	260 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)