


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



FR.PL.INS250 C/OVER ROT.

03235

Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3303430032359

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G Prisma P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kotelo Prisma Prisma P cubicle
Etulevyn Tyyppi	Leikattu
Asennettu Laite	Compact: Kiinteä INS250 syötönvaihto - ohjaus: mekaaninen ristilukitus - Pysty asennus Compact: Kiinteä INV250 syötönvaihto - ohjaus: mekaaninen ristilukitus - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	1 x 3P: Asennuslevy tuki: INS250 syötönvaihto Pysty asennus 1 x 4P: Asennuslevy tuki: INS250 syötönvaihto Pysty asennus 2 x 3P: Asennuslevy tuki: INS250 syötönvaihto Pysty asennus 2 x 4P: Asennuslevy tuki: INS250 syötönvaihto Pysty asennus 1 x 3P: Asennuslevy tuki: INV250 syötönvaihto Pysty asennus 1 x 4P: Asennuslevy tuki: INV250 syötönvaihto Pysty asennus 2 x 3P: Asennuslevy tuki: INV250 syötönvaihto Pysty asennus 2 x 4P: Asennuslevy tuki: INV250 syötönvaihto Pysty asennus
Toiminta-Asento	Pysty

Täydentävät tiedot

Kotelon / Kammion Kuvaus	Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm Kaappi - leveys 650 mm syvyys 400 mm
Liitinten Asento	Suora liitäntä Etuliitäntä
Vertikaalisten Moduulien Lukumäärä [50 Mm]	5
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA
Materiaali	Teräs
Pinnan Laatu	Matta Sileä
Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Korkeus	250 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	500 mm
Tuotteen Paino	0,76 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact INS250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 3P 2 Suora 9 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact INS250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 4P 2 Suora 9 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact INV250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 3P 2 Suora 9 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact INV250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 4P 2 Suora 9 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact INS250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 3P 1 etuliitântä 10 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact INS250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 3P 1 etuliitântä 10 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact INS250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 4P 1 etuliitântä 10 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact INS250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 4P 1 etuliitântä 10 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact INV250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 3P 1 etuliitântä 10 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact INV250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 3P 1 etuliitântä 10 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact INV250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 4P 1 etuliitântä 10 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact INV250 syötönvaihto Kiinteä mekaaninen ristilukitus Pysty 4P 1 etuliitântä 10

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	770,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	7,92 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	32,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	23,76 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)