


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



FR.PL.3-4 V.VIGI NS250 TOG.



03241

! Keskeytetty: 30.9.2022

! Käyttöikä päättyy: 28.4.2023

GTIN-koodi: 3303430032410

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G Prisma P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kotelo Prisma Prisma P cubicle
Etulevyn Tyyppi	Leikattu
Asennettu Laitte	Compact: Kiinteä NSX100...160 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX250 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Easypact: Kiinteä CVS100...160 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Easypact: Kiinteä CVS250 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX100...160 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX250 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	4 x 3P: Asennuslevy tuki: CVS100...160 Pysty asennus 3 x 4P: Asennuslevy tuki: CVS100...160 Pysty asennus 4 x 3P: Asennuslevy tuki: CVS250 Pysty asennus 3 x 4P: Asennuslevy tuki: CVS250 Pysty asennus 4 x 3P: Asennuslevy tuki: NSX100...160 Pysty asennus 3 x 4P: Asennuslevy tuki: NSX100...160 Pysty asennus 4 x 3P: Asennuslevy tuki: NSX250 Pysty asennus 3 x 4P: Asennuslevy tuki: NSX250 Pysty asennus
Toiminta-Asento	Pysty

Täydentävät tiedot

Kotelon / Kammion Kuvaus	Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm Kaappi - leveys 650 mm syvyys 400 mm
Liitinten Asento	Suora liitäntä Linergy FC
Vertikaalisten Moduulien Lukumäärä [50 Mm]	7
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA
Materiaali	Teräs
Pinnan Laatu	Matta Sileä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Korkeus	350 mm
Leveys	500 mm
Tuotteen Paino	1,1 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 Suora 10
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 Suora 10
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 3P 4 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 4P 3 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 Suora 11
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 3P 4 Suora 12
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 4P 3 Suora 12
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 3P 4 Linergy FC 10
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Liitettävä Vipu Pysty 4P 3 Linergy FC 10
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Easypact CVS100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Easypact CVS100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Easypact CVS100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Easypact CVS100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Easypact CVS250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Easypact CVS250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Easypact CVS250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Easypact CVS250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 10
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 3P 4 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Vipu Pysty 4P 3 suoraan pitkällä liittimen suojilla 13

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,140 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	36,500 cm
Package 2 Length	54,000 cm
Package 2 Weight	11,400 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	83,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	185,280 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)