


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TRANSPARENT FR.PL.6M



03343

! Keskeytetty: 30.9.2022

! Käyttöikä päättyy: 28.4.2023

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3303430033431

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G Prisma P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kotelo Prisma Prisma P cubicle
Etulevyn Tyyppi	Läpinäkyvä
Asennettu Laite	Tehomittarit: kilowattituntimetri - Pysty asennus Liitäntä TeSys: Kiinteä GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen - Vaakasuora asennus
Napojen Kuvaus	3 x 2P: Asennuslevy tuki: kilowattituntimetri Pysty asennus 2 x 4P: Asennuslevy tuki: kilowattituntimetri Pysty asennus 7 x 3P: modulaarinen kisko tuki: GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen Vaakasuora asennus

Täydentävät tiedot

Kotelon / Kammion Kuvaus	Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm Kaappi - leveys 650 mm syvyys 400 mm Pack enclosure - leveys 555 mm
Vertikaalisten Moduulien Lukumäärä [50 Mm]	6
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA
Materiaali	Lasi
Pinnan Laatu	Matta Sileä
Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Korkeus	300 mm
Leveys	500 mm
Tuotteen Paino	1,38 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Functional Unit	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi tehomittarit kilowattituntimetri Pysty 2P 3 6
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi tehomittarit kilowattituntimetri Pysty 2P 3 6
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Liitántä 2 6
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Liitántä 2 6
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Liitántä 2 6
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen
	Kiinteä Vaakasuora 3P 7 Suora 7
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen
	Kiinteä Vaakasuora 3P 7 Suora 7
	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi tehomittarit kilowattituntimetri Pysty 4P 2 6
	600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi tehomittarit kilowattituntimetri Pysty 4P 2 6
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi tehomittarit kilowattituntimetri Pysty 2P 3 6
	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi tehomittarit kilowattituntimetri Pysty 4P 2 6

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	30,000 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	1,380 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	32,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	13,800 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	49,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	82,800 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)