


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



M.PL.3-4V.FIXED NS250 - LAITTEET

03422

! Keskeytetty: 30.9.2022

! Käyttöikä päättyy: 28.4.2023

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3303430034223

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Asennuslevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Kaappi - leveys 650 mm syvyys 400 mm
Asennettu Laite	Easypact: Kiinteä CVS100...160 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Easypact: Kiinteä CVS250 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX100...160 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX250 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Easypact: Kiinteä CVS100...160 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Easypact: Kiinteä CVS250 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX100...160 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX250 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX100...160 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX250 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX100...160 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX250 Mukana maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	4 x 3P: Kiinteä CVS100...160 Pysty asennus 3 x 4P: Kiinteä CVS100...160 Pysty asennus 4 x 3P: Kiinteä CVS250 Pysty asennus 3 x 4P: Kiinteä CVS250 Pysty asennus 4 x 3P: Kiinteä NSX100...160 Pysty asennus 3 x 4P: Kiinteä NSX100...160 Pysty asennus 4 x 3P: Kiinteä NSX250 Pysty asennus 3 x 4P: Kiinteä NSX250 Pysty asennus

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pystysuorien Moduulien Määrä [50 Mm]	9 moduuli(t): CVS100...160 Ilman maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi 9 moduuli(t): CVS250 Ilman maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi 6 moduuli(t): NSX100...160 Ilman maavuotosuojaus , Linergy FC 650 mm leveäKaappi 8 moduuli(t): NSX100...160 Ilman maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi 7 moduuli(t): NSX250 Ilman maavuotosuojaus , Linergy FC 650 mm leveäKaappi 9 moduuli(t): NSX250 Ilman maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi 11 moduuli(t): CVS100...160 Mukana maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi 11 moduuli(t): CVS250 Mukana maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi 8 moduuli(t): NSX100...160 Mukana maavuotosuojaus , Linergy FC 650 mm leveäKaappi 10 moduuli(t): NSX100...160 Mukana maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi 9 moduuli(t): NSX250 Mukana maavuotosuojaus , Linergy FC 650 mm leveäKaappi 11 moduuli(t): NSX250 Mukana maavuotosuojaus , Suora 650 mm leveäKaappi
Standardit	IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA

Täydentävät tiedot

Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Pinnan Laatu	Matta Sileä
Väri	Valkoinen
Leveys	606 mm
Korkeus	147 mm
Syvyys	372 mm
Tuotteen Paino	2,28 kg

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS100...160 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS100...160 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS250 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Easypact CVS250 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Suora 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Suora 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 3P 4 Suora 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Suora 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 3P 4 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Ilman Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Suora 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Suora 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Suora 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Moottorihjain Pysty 3P 4 Suora 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX100...160 Mukana Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Suora 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Moottorihjain Pysty 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 3P 4 Suora 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Direct front rotary handle Pysty 4P 3 Suora 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Moottorihjain Pysty 3P 4 Suora 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Compact NSX250 Mukana Kiinteä Moottorihjain Pysty 4P 3 Suora 11 162,5 mm
-----------------	---

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	58,0 cm

Package 1 Weight	2,28 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	14,6 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	175,2 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)