



Tuotetiedot

Alue	Linergy
Tuotteen nimi	Linergy LGY
Tuote tai komponentti tyyppi	Profiili virtakisko
Virtakiskon kuvaus	Linergy
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Asennussuunta	Pysty, sijainti: takaosa Pysty, sijainti: sivusuuntainen
Asennuskuvaus	Kaappi - leveys 650 mm Kaappi - leveys 650 + 150 mm
[Ui] eristysjännite	1000 V
[Uimp] syöksyjännitekesto	12 kV (epäpuhtaustaso: 3)
[Ie] nimelliskäyttövirta	1000 A
[Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta	25 kA (1 s) 3 tukea (takaosa asento) 30 kA (1 s) 4 tukea (takaosa asento) 40 kA (1 s) 3 tukea (sivusuuntainen asento) 40 kA (1 s) 5 tukea (takaosa asento)
Sallittu virta	1040 A 35 °C IP:tä varten <= IP31 950 A 35 °C IP:tä varten > IP31
Virtakiskon poikkipinta-ala	32.5 x 42.5 mm
Pituus	1670 mm
Tuotteen paino	2.28 kg
Virtakiskon kiinnitystyyppi	Yksittäinen t-paikka
Liittimen asetus	Vapaa yhdistyspositio

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 61439-2
------------	-------------

Tuote sertifiointi

ASEFA

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium tuote
RoHS (päiväys: YYWW)	Yhteensopiva - lähtien 0807 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa
Tuotteen ympäristöprofiili	Saatavilla Tuotteen ympäristöprofiili
Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöään jälkeen	Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää Elinkaaren lopun tiedot

Takuu

Warranty period	18 months
-----------------	-----------