


varastokoodi : Tilattavissa, ei varastossa



Tuotetiedot

Alue	Linergy
Tuotteen nimi	Linergy BS
Tuote tai komponentti tyyppi	Kuparinen virtakisko
Virtakiskon kuvaus	Lattateräs
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Asennussuunta	Pysty, sijainti: takaosa Pysty, sijainti: sivusuuntainen
Asennuskuvaus	Kaappi - leveys 650 mm Kaappi - leveys 650 + 150 mm
[Ie] nimelliskäyttövirta	1200 A 35 °C
[Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta	25 kA (1 s) 3 tukea 50 kA (1 s) 5 tukea 65 kA (1 s) varten 7 supports
Sallittu virta	1200 A 35 °C IP:tä varten <= IP31 1080 A 35 °C IP:tä varten > IP31
Virtakiskon poikkipinta-ala	50 x 10 mm
Pituus	1675 mm
Korkeus	1900 mm
Leveys	140 mm
Syvyys	20 mm
Tuotteen paino	6.86 kg
Virtakiskon kiinnitystyyppi	Ø 10 mm porattu reikä
Liittimen asetus	Liitäntä 25 mm välein
Paksuus	10 mm

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 61439-1
------------	-------------

Tuote sertifiointi

ASEFA

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium tuote
RoHS (päiväys: YYWW)	Yhteensopiva - lähtien 1751 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa
Tuotteen ympäristöprofiili	Saatavilla Tuotteen ympäristöprofiili
Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöään jälkeen	Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää Elinkaaren lopun tiedot

Takuu

Warranty period	18 months
-----------------	-----------