

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TP 8x40 ruuvitulppa 100Kpl Ruskea

Sähkönumero:
1350640

1005016

GTIN-koodi: 7315881005017

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Seinäliitin
Laitteen Lyhytnimi	TP
Laitteen Sovellus	Kevyt asennus
Reiän Halkaisija	8 mm Betoni 8 mm Tiili 7 mm ALC betoni
Minimi Porausvyvyys	45 mm
Ruuvihalkaisija	5...6 mm
Materiaali	PEHD (tiheä polyeteeni)

Täydentävät tiedot

Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 1,2 kN Betoni C25 (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,8 kN Betoni C25 (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 0,7 kN Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,4 kN Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 0,25 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,1 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 6)
Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 120 kg Betoni C25 (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 80 kg Betoni C25 (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 70 kg Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 40 kg Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 25 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 10 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 6)
Värisävy	Punainen
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-50...80 °C
Halkaisija	8 mm
Pituus	40 mm

Ympäristötiedot

Määrä Per Pakkaus	Setti 100 kpl
Jakamaton Myyntimäärä	1
Tuotteen Paino	0,00128 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,900 cm
Package 1 Width	0,900 cm
Package 1 Length	3,900 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	5,600 cm
Package 2 Width	8,200 cm
Package 2 Length	12,400 cm
Package 2 Weight	1000,000 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille