

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



MICROLOGIC 2.0

33504

! Keskeytetään: 30.6.2024

GTIN-koodi: 3303430335047

! Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Compact
Tuoteryhmä	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laukaisusyksikkö
Suojarele	Micrologic 2.0
Suojausteknikka	Elektroninen
Sarjan Soveltuvuus	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600
Laitteen Sovellus	Jako
Number Of Poles	4P 3P
Suojattujen Napojen Kuvaus	4t 3t 3t + N/2
Laukaisusyksikön Suojaustoiminot	Basic protection
Suojaustyyppi	for ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin) for välitön oikesulkusuojaus
Trip Unit Rating	630 A 50 °C 800 A 50 °C 1000 A 50 °C 1250 A 50 °C 1600 A 50 °C 2000 A 50 °C 2500 A 50 °C 3200 A 50 °C
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Kiinteä Ulosvedettävä

Täydentävät tiedot

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Säädettävä 9 asetusta
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Adjustable 9 settings
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s 7,2 x Ir 0,5...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1,5 x Ir
Lämpömuisti	20 mn

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Adjustable 9 settings
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Vikavirtasuojaus	Ilman
Selektiivinen Lukitusvyöhyke Zsi	Ilman
Paikallisilmaisu	Electrical fault: 3 LEDiä (Punainen) Sisäiselle virheelle: 1 LED (Punainen)

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Package 1 Weight	306,000 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	32
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	28,192 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot