

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## NT 10 HA 3P KIINTEÄ

47163

GTIN-koodi: 3303430471639

### Tuotetiedot

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Alue                                           | MasterPacT                     |
| Tuotenimi                                      | Masterpact NT                  |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi                   | Katkaisija                     |
| Laitteen Lyhytnimi                             | Masterpact NT10                |
| Katkaisijan Nimi                               | MasterPact NT10HA              |
| Laitteen Sovellus                              | Suojaus                        |
| Napojen Tyyppi                                 | 3P                             |
| Verkon Tyyppi                                  | AC                             |
| Verkon Taajuus                                 | 50/60 Hz                       |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta                       | 1000 A AC 50/60 Hz 690 V       |
| [Ui] Eristysjännite                            | 1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3 |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto                      | 12 kVIEC 60947-3               |
| [Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkenäkapasiteetti | 75 kA 220...690 V AC 50/60 Hz  |
| [Ue] Käyttöjännite                             | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3  |
| Katkaisukyvyn Koodi                            | HA                             |
| Soveltuu Pääkytkimeksi                         | Kyllä IEC 60947-3              |
| Kosketinasennon Ilmais                         | Kyllä                          |
| Näkyvä Katkos                                  | Ei                             |
| Epäpuhtausaste                                 | 3 IEC 60664-1                  |

### Täydentävät tiedot

|                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjauksen Tyyppi                        | Painike                                                                                                                                                                                                               |
| Asennustapa                             | Kiinteä                                                                                                                                                                                                               |
| Verkon Liityntä                         | Etupuoli                                                                                                                                                                                                              |
| Kuorman Kytkenä                         | Etupuoli                                                                                                                                                                                                              |
| Toimintataajuus                         | 10 cyc/h Maksimi                                                                                                                                                                                                      |
| [Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta | 36 kA aikana 0,5 s IEC 60947-3<br>36 kA aikana 1 s IEC 60947-3<br>20 kA aikana 3 s IEC 60947-3                                                                                                                        |
| Mekaaninen Kestävyys                    | 12500 Syklit without maintenance IEC 60947-3                                                                                                                                                                          |
| Sähköinen Kestävyys                     | AC-23A: 3000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3<br>AC-23A: 6000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Liitännän Pinniväli | 70 mm  |
| Korkeus             | 301 mm |
| Leveys              | 276 mm |
| Syvyys              | 196 mm |
| Tuotteen Paino      | 14 kg  |

## Ympäristötiedot

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Standardit                             | IEC 60947-3   |
| Tuote Sertifiointi                     | ASEFA<br>LCIE |
| Ympäristön Lämpötila<br>Käytettäessä   | -5...70 °C    |
| Ympäristön Lämpötila<br>Varastoitaessa | -40...85 °C   |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 36,0 cm   |
| Package 1 Width              | 23,0 cm   |
| Package 1 Length             | 39,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 12,712 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                           |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                        |