

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



NT 12 HA 3P KIINTEÄ

47165

GTIN-koodi: 3303430471653

Tuotetiedot

Alue	MasterPacT
Tuotenimi	Masterpact NT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Lyhytnimi	Masterpact NT12
Katkaisijan Nimi	MasterPact NT12HA
Laitteen Sovellus	Suojaus
Napojen Tyyppi	3P
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ie] Nimelliskäyttövirta	1250 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Eristysjännite	1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
[Uimp] Syöksyjännitekesto	12 kVIEC 60947-3
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkenäkapasiteetti	75 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
Katkaisukyvyn Koodi	HA
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä IEC 60947-3
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Näkyvä Katkos	Ei
Epäpuhtausaste	3 IEC 60664-1

Täydentävät tiedot

Ohjauksen Tyyppi	Painike
Asennustapa	Kiinteä
Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman Kytkenä	Etupuoli
Toimintataajuus	10 cyc/h Maksimi
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	36 kA aikana 0,5 s IEC 60947-3 36 kA aikana 1 s IEC 60947-3 20 kA aikana 3 s IEC 60947-3
Mekaaninen Kestävyys	12500 Syklit without maintenance IEC 60947-3
Sähköinen Kestävyys	AC-23A: 3000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 AC-23A: 6000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 AC-3: 6000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Liitännän Pinniväli	70 mm
Korkeus	301 mm
Leveys	276 mm
Syvyys	196 mm
Tuotteen Paino	14 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	LCIE ASEFA
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	36,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	12,712 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot