

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TEK-U161-3 F80 72mm johtokanavarunko valkoinen 2.5m

Sähkönumero:

1422032

5532020

GTIN-koodi: 7315885532021

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuotenimi	Thorsman TEK
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Asennuskouru
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Kouru
Värisävy	Valkoinen (NCS 0401-Y62R)
Määrä Per Pakkaus	10 m
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen

Täydentävät tiedot

Osastojen Jakaminen	1-osainen
Kourun Mitat	161 x 72 mm
Kourun Materiaali	Muovi
Etupuolen Aukeamismitat	80 mm
Kiinnitystapa	Kannattimilla Ruuveilla
Materiaali	PVC (polyvinyylikloridi)
Sivuprofiilin Tyyppi	C-profiili
Pituus	2500 mm
Korkeus	161 mm
Leveys	72 mm

Ympäristötiedot

Laatumerkinnät	CE
Standardit	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,400 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	250,000 cm
Package 1 Weight	4,200 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	65,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	260,000 cm
Package 2 Weight	378,540 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille