

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## MICROLOGIC 2.0 KIIINTEÄ MASTERPACT NT

65296

GTIN-koodi: 3303430652960

### Tuotetiedot

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alue                            | Masterpact                                                                 |
| Tuoteryhmä                      | Masterpact NT                                                              |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi    | Ohjausyksikkö                                                              |
| Suojarele                       | Micrologic 2.0                                                             |
| Suojausteknikka                 | Elektroninen                                                               |
| Sarjan Soveltuvuus              | Masterpact NT06...16                                                       |
| Laitteen Sovellus               | Jako                                                                       |
| Number Of Poles                 | 4P<br>3P                                                                   |
| Suojattujen Napojen Kuvaus      | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                       |
| Laukaisuyksikön Suojaustoiminot | Basic protection                                                           |
| Suojaustyyppi                   | for ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin)<br>for välitön oikesulkusuojaus  |
| Trip Unit Rating                | 630 A 50 °C<br>800 A 50 °C<br>1000 A 50 °C<br>1250 A 50 °C<br>1600 A 50 °C |
| Verkon Tyyppi                   | AC                                                                         |
| Verkon Taajuus                  | 50/60 Hz                                                                   |
| Circuit Breaker Mounting Mode   | Kiinteä                                                                    |

### Täydentävät tiedot

|                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection) | Säädettävä 9 asetusta                                               |
| [Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range        | 0.4...1 x Ir                                                        |
| Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr             | Adjustable 9 settings                                               |
| [Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range          | 0,7...16,6 s 7,2 x Ir<br>0,5...24 s 6 x Ir<br>12,5...600 s 1,5 x Ir |
| Lämpömuisti                                               | 20 mn                                                               |
| Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii       | Adjustable 9 settings                                               |
| [Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range    | 1.5...10 x Ir                                                       |
| Vikavirtasuojaus                                          | Ilman                                                               |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Selektiivinen Lukitusvyöhyke Zsi | Ilman                                                                          |
| Paikallisilmaisu                 | Electrical fault: 3 LEDiä (Punainen)<br>Sisäiselle virheelle: 1 LED (Punainen) |

## Ympäristötiedot

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Ympäristön Lämpötila<br>Käytettäessä   | -25...70 °C |
| Ympäristön Lämpötila<br>Varastoitaessa | -50...85 °C |

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 6,8 cm  |
| Package 1 Width              | 8,0 cm  |
| Package 1 Length             | 21,5 cm |
| Package 1 Weight             | 318,0 g |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                           |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                        |