

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iCT+ moduulikontaktori 20A 1s
230VAC man/autom -
käsikäyttökytkimellä, LED-
valastuksen ohjaukseen,
nollapistekytkenä

Sähkönumero:
3781584 A9C15031

GTIN-koodi: 3606480376962

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 iCT+
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kontaktori
Laitteen Lyhytnimi	ICT+
Laitteen Sovellus	Ohjauspiiri
Poles	1P
[Ie] Nimelliskäyttövirta	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Napajärjestys	1 NO
Verkon Tyyppi	AC
Ohjauksen Tyyppi	Remote and manual control
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230 V AC 50 Hz

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC 50 Hz
Maksimiteho	3,6 kW 250 V AC
[Ui] Eristysjännite	300 V
Ohjaussignaalin Tyyppi	Jatkuva
Kytkenätaajuus	6 kytkenäoperaatiota minuutissa
Paikallinen Signalointi	Color indicator
Tehonkulutus Vetäneenä Va	1,1 VA
Kytkenävirtasykäys Va	11 VA
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	81 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	60 mm
Tuotteen Paino	70 g

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	5000000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	5000000 Syklit
KytKentä - Liittimet	Tunneliilitin2 kaapeli(t) 1,5 mm² Jäykkä Tunneliilitin2 kaapeli(t) 1,5 mm² Joustava holkillä Tunneliilitin2 kaapeli(t) 2,5 mm² Jäykkä Tunneliilitin2 kaapeli(t) 2,5 mm² Taipuisa Tunneliilitin1 kaapeli(t) 4 mm² Jäykkä Tunneliilitin1 kaapeli(t) 4 mm² Taipuisa
Kiristysmomentti	1 N.m
Johtimen Kuorintapituus	10 mm
Tuotteen Soveltuvuus	No auxiliary
Yhteensopivuus	ICT+
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen Asunnot

Ympäristötiedot

Standardit	EN 60669-2-1
Tuote Sertifiointi	NF
Äänitaso	10 dB
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...60 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	89,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	63
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,93 kg

Takuu

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista Ja Kaapeleista Koostuva Tuote

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.