

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Contactor 25A 2P Uc 230V Ue 230VAC

A9C15180

! Keskeytetty: 30.9.2021

! Käyttöikä päättyy: 29.12.2021

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3606480376887

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti 9 CT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kontaktori
Laitteen Lyhytnimi	CT
Laitteen Sovellus	Ohjauspiiri
Poles	2P
[Ie] Nimelliskäyttövirta	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Napajärjestys	2 NO
Verkon Tyyppi	AC
Käyttökategoria	AC-1 IEC 60947-4
Ohjauksen Tyyppi	Kauko-ohjaus
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230 V AC 50 Hz

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC 50 Hz
Maksimiteho	3 W 250 V AC
[Ui] Eristysjännite	500 V AC
[Uimp] Syöksyjännitekesto	2,5 kV
Ohjaussignaalin Tyyppi	Jatkuva
Kytkenätaajuus	100 kytkenäoperaatiota/päivä
Paikallinen Signalointi	Color indicator
Tehonkulutus Vetäneenä Va	3,8 VA
Kytkenävirtasykäys Va	15 VA
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	90 mm
Leveys	18 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syvyys	66 mm
Tuotteen Paino	110 g
Väri	Valkoinen
KytKentä - Liittimet	Virtapiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 2,5 mm² Taipuisa Virtapiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 6 mm² Jäykkä Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 2,5 mm² Taipuisa Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 1,5 mm² Jäykkä
Kiristysmomentti	0,8 N.m
Johtimen Kuorintapituus	10 mm
Tuotteen Soveltuvuus	No auxiliary
Yhteensopivuus	CT

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 61095 EN 61095
Tuote Sertifiointi	Aenor
Äänitaso	30 dB
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 EN 61095 2 IEC 1095
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5❖❖60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...60 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	137 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 RoHS-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatumusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.