

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Acti9 iC60 Rca moottoriohjain 1- ja 2-napainen

Sähkönumero:

3254039

A9C70112

GTIN-koodi: 3606480097942

### Tuotetiedot

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Range Of Product              | Acti9                                        |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi  | Kauko-ohjaus apuliitin                       |
| Laitteen Lyhytnimi            | RCA iC60                                     |
| Signaalikoskettimien Asettelu | 1 OF Jännitevapaa liitin                     |
| Signaaliipiirin Jännite       | Jännitevapaa liitin 24...230 V 0,01...1 A AC |

### Täydentävät tiedot

|                                             |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjauksen Tyyppi                            | Kauko-ohjaus Impulssi ja jatkuva 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Tulovirta                                   | 5 mA Impulssi<br>5 mA Jatkuva                                                                                                                                               |
| Impulssin Kesto                             | >= 200 ms Ohjauspiiri                                                                                                                                                       |
| Vasteaika                                   | < 500 ms                                                                                                                                                                    |
| [Us] Nimellissyöttöjännite                  | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                           |
| Tehonkulutus                                | 1 W                                                                                                                                                                         |
| [Ui] Eristysjännite                         | 400 V                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto                   | 6 kV                                                                                                                                                                        |
| Asetusten Arvo                              | Tila A: uudelleenkytkentä sallittu laukaisun jälkeen<br>Tila B: uudelleenkytkentä kielletty laukaisun jälkeen<br>AUTO: Kauko-ohjaus sallittu<br>Off: Kauko-ohjaus kielletty |
| Paikallisilmaisu                            | Vilkkuva Vihreä LED: Toimintavalmis<br>Vilkkuva Oranssi LED: Ei toiminnassa                                                                                                 |
| Asennustapa                                 | Kiinteä                                                                                                                                                                     |
| Asennusalusta                               | DIN-kisko                                                                                                                                                                   |
| Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus | Ei                                                                                                                                                                          |
| 9 Mm Jako                                   | 7                                                                                                                                                                           |
| Korkeus                                     | 93 mm                                                                                                                                                                       |
| Leveys                                      | 63 mm                                                                                                                                                                       |
| Syvyys                                      | 75,5 mm                                                                                                                                                                     |
| Tuotteen Paino                              | 400 g                                                                                                                                                                       |
| Väri                                        | Valkoinen                                                                                                                                                                   |
| Sähköinen Kestävyys                         | 10000 Syklit                                                                                                                                                                |
| Mekaaninen Kestävyys                        | 10000 Syklit                                                                                                                                                                |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paikka Riippulukolle   | Lukittava riippulukolla                                                                                              |
| Johtimen Kuorintapitus | Virrantuotto: 10 mm for Pohja connection<br>Tulo: 10 mm for Pohja connection<br>Lähtö: 8 mm for Päällinen connection |
| Kiristysmomentti       | Virrantuotto: 1 N.m<br>Tulo: 1 N.m<br>Lisälähtö: 0,7 N.m                                                             |
| Sarjan Soveltuvuus     | Acti 9 Acti 9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 iC65<br>Acti 9 IMDU voltage adaptor                                              |
| Tuotteen Soveltuvuus   | 1P + N IC60<br>2P IC60<br>1P IC60<br>1P iC65<br>2P iC65<br>IMDU                                                      |

## Ympäristötiedot

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Suojausluokka                       | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Epäpuhtausaste                         | 3 IEC 60947                                                                      |
| Ylijännitekategoria                    | II                                                                               |
| Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen | 2                                                                                |
| Suhteellinen Kosteus                   | 93 % 40 °C                                                                       |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa    | -40...70 °C                                                                      |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä      | -25...60 °C                                                                      |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,000 cm  |
| Package 1 Width              | 11,000 cm |
| Package 1 Length             | 16,200 cm |
| Package 1 Weight             | 496,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 14        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 7,200 kg  |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista  
Koostuva Tuote

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |