

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 IDPN H Vigi Vikavirtakatkasija 2B16 30mA A 10kA

Sähkönumero:
3228016 A9D07616

GTIN-koodi: 3606480484308

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iDPN Vigi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkasija ylivirtasuojalla (RCBO)
Laitteen Lyhytnimi	IDPN H Vigi
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	1P + N
Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	16 A
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	B
Maavuotoherkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Katkaisukyky	10000 A Icn 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2

Täydentävät tiedot

Complementary	Lähtö
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230...240 V AC 50 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	3...5 x In
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	7500 A 75 % x Icn 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkentäkapasiteetti	I _{dm} 6000 A 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Rajoitusluokka	3 EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Eristysjännite	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kosketinasennon Ilmaisoin	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallinen Signaointi	ON, OFF, lauennut -tila
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Päällinen tai pohja: Kyllä
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan välillä
9 Mm Jako	4
Korkeus	85 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen Paino	125 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Sykiä
Sähköinen Kestävyys	20000 Sykiä
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
KytKentä - Liittimet	Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...16 mm² Jäykkä Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...10 mm² Taipuisa Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...10 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapitus	15 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Integroitu

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 61009-2-1
Tuote Sertifiointi	VDE
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3
Ylijännite Kategoria	III IEC 60364
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 250 A EN/IEC 61009-2-1
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	220,000 g
Unit Type Of Package 2	S03

Number Of Units In Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,230 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.