

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iC60N johdonsuojakatkaisija 3-napainen B-käyrä 25A 6kA

Sähkönumero:

3261825

A9F03325

GTIN-koodi: 3606480439940

Tuotetiedot

Laitteen Sovellus	Jako
Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iC60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iC60N
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	3
[In] Nimellisvirta	25 A
Verkon Tyyppi	DC AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	B
Katkaisukyky	6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 36 kA Icu 12...60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 36 kA Icu 100...133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu <= 180 V DC EN/IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A EN 60898-1 Kategoria A IEC 60898-1
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN 60898-1 Kyllä EN 60947-2 Kyllä IEC 60898-1 Kyllä IEC 60947-2
Standardit	EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	4 x In +/- 20 %

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	15 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % IEC 60947-2 - 125...180 V DC 10 kA 100 % EN 60947-2 - 125...180 V DC
Rajoitusluokka	3 EN 60898-1 3 IEC 60898-1
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN 60947-2 6 kVIEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	Laukaisun indikointi
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	6
Korkeus	91 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	78,5 mm
Tuotteen Paino	0,375 kg
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
KytKentä - Liittimet	Tuplaliitin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm² Jäykkä Tuplaliitin (Päällinen tai pohja) 1...16 mm² Taipuisa
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Erillinen lohko

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20 IEC 60529 IP20 EN 60529
Epäpuhtausaste	3
Ylijännitekategoria	IV
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-35...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	5,400 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	361,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1,548 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	44
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,698 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille