

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iEM2000 kWh-Mittari 40A 1P+N

Sähkönumero:

6616653

A9MEM2000

GTIN-koodi: 3606480217401

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Family	Acti 9 iEM2000
Laitteen Lyhytnimi	IEM2000
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Energianmittaus

Täydentävät tiedot

Napojen Tyyppi	1P + N
Mittautapa	Aktiivinen virta
Laitteen Sovellus	Sub billing
Tarkkuus Luokka	Luokka 1 Aktiivinen energia IEC 62053-21 Luokka B Aktiivinen energia EN 50470-3
Input Type	Suora tulo
Maximum Current [Imax]	40 A
[Ib] Perusvirta	5 A
Rated Current	40 A
Käyttöjännite	230 V +/- 20%
Verkon Taajuus	50 Hz 60 Hz
Taajuuden Mittausalue	48...62 Hz
Teknologian Tyyppi	Elektroninen
Näytön Tyyppi	Electromechanical
Näytteenottotaajuus	32 näytettä/sykli
Mittausvirta	0,25...40 A
Näytön Numerot	7
Suurin Mitattu Arvo	999999,9 kWh
Kommunikointiprotokolla	-
Tiedonsiirtotuki	-
Paikallisuusilmaisu	Vihreä Merkkivalo: Virta päällä Keltainen Merkkivalo: metering and activity 3200 p/kWh
Digital Inputs	0
Tehonkulutus Va	10 VA 240 V AC
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kytkenä - Liittimet	Virtapiiri: Tunneliliittimet (Pohja) 1 10 mm² kaapeli(t)
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 1,2 N.m
Standardit	IEC 62053-21 IEC 61557-12 EN 50470-3
Tuote Sertifiointi	CE MID-D EAC EAC (metrology) MID-B

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP40 Etupaneeli: conforming to IEC 60529 IP20 Kotelointi:
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-10...55 °C -20...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Operointikorkeus	< 2000 m
Suhteellinen Kosteus	0...95 % 55 °C
Väri	Valkoinen
9 Mm Jako	2
Leveys	18 mm
Korkeus	96,5 mm
Syvyys	69 mm
Tuotteen Paino	0,073 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	38
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,711 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot