

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iEM2100 kWh-mittari 63A 1P+N

Sähkönumero:
6712028 A9MEM2100

-  Keskeytetty: 30.6.2023
-  Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2024

GTIN-koodi: 3606480835223

 Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Family	Acti 9 iEM2100
Laitteen Lyhytnimi	iEM2100
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Energianmittaus

Täydentävät tiedot

Napojen Tyyppi	1P + N
Mittaustapa	Aktiivinen energia
Laitteen Sovellus	Sub billing
Tarkkuus Luokka	Luokka 1 Aktiivinen energia IEC 62053-21
Input Type	Suora tulo
Maximum Current [Imax]	63 A
[Ib] Perusvirta	10 A
Rated Current	63 A
Käyttöjännite	230 V +/- 20%
Verkon Taajuus	60 Hz 50 Hz
Taajuuden Mittausalue	45...65 Hz
Teknologian Tyyppi	Elektroninen
Näytön Tyyppi	LCD näyttö
Näytteenottotaajuus	32 näytettä/sykli
Mittausvirta	0,5...63 A
Näytön Numerot	5
Suurin Mitattu Arvo	999,99 MWh
Tariff Counter	Tariff (1)
Kommunikointiprotokolla	-
Tiedonsiirtotuki	-
Paikallisilmaisu	Vihreä Merkkivalo: Virta päällä Keltainen Merkkivalo: metering and activity 1000 p/kWh
Digital Inputs	0
Tehonkulutus Va	2,5 VA 240 V AC

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Kytkenä - Liittimet	Virtapiiri: Tunneliliittimet (Pohja) 1 16 mm² kaapeli(t)
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 1,5 N.m
Standardit	IEC 61557-12 IEC 62053-21
Tuote Sertifiointi	CE

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP40 Etupaneeli: conforming to IEC 60529 IP20 Kotelointi:
Ik Suojausluokka	IK05
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...55 °C -20...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...70 °C
Operointikorkeus	< 3000 m
Suhteellinen Kosteus	0...95 % 55 °C
Väri	Valkoinen
9 Mm Jako	4
Leveys	36 mm
Korkeus	81 mm
Syvyys	65 mm
Tuotteen Paino	0,135 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	172 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11,399 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	480
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm

Package 3 Weight	82,6 kg
------------------	---------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Vaatimusten mukainen

[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)