

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 iLDK vikavirtakytkin, 4-napainen, 3P+N, 40A, 30mA, A-tyyppi

Sähkönumero:

3254377

A9R90440

GTIN-koodi: 3606489826659

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 iLD K
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iLD K
Napojen Tyyppi	4P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	40 A
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	380...415 V AC 50/60 Hz
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkeäkapasiteetti	Idm 500 A Im 500 A
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA C60: Inc 6 kA
[Ui] Eristysjännite	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Sysäysvirta	250 A
Kosketinasennon Ilmais	Ei
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	8
Korkeus	85 mm
Leveys	72 mm
Syvyys	69 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Upotussyvyys	44 mm
Tuotteen Paino	0,37 kg
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	5000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-1: 2000 Syklit
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
Kytkenä - Liittimet	Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...35 mm² Jäykkä Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...25 mm² Taipuisa Ruuviliitin Päällinen tai pohja1...25 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	16 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	3,5 N.m Päällinen tai pohja

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 200 A EN/IEC 61008-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	380,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,18 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille