

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iSW Kytkin merkkivalolla 1P 20A 250V

Sähkönumero:

3653638

A9S61120

GTIN-koodi: 3606480088919

Tuotetiedot

Alue	Acti9
Tuotenimi	Acti 9 iSW
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iSW
Laitteen Sovellus	Ohjaus
Napojen Tyyppi	1P
Käyttökategoria	AC-22A
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

[Ie] Nimelliskäyttövirta	20 A 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	250 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin ja valo
Kosketinasennon Ilmainen	Kyllä
Signaalipiirin Jännite	AC: 230 V 50/60 Hz
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	77 mm
Leveys	18 mm
Syvyyys	70 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	300000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	30000 Syklit
KytKentä - Liittimet	Tunneliliittimet - 10 mm2 - Jäykkä Tunneliliittimet - 10 mm2 - Taipuisa Tunneliliittimet - 10 mm2 - Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	9 mm
Kiristysmomentti	1,2 N.m

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60669-2-4
Ip Suojausluokka	IP4
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	60,500 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	763,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,553 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot