

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



PowerPact B multistandardi kompaktikatkaisija 1P 18kA 70A EverLink+ohjausliit.

BDL16070

Keskeytetty: 27.10.2023

Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3606481148544

Tuotetiedot

Alue	PowerPact
Tuotenimi	PowerPact B
Laitteen Lyhytnimi	BD 070
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Sovellus	Jako

Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	70 A
Number Of Poles	1P
Suojattujen Napojen Kuvaus	1t
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Katkaisukyvyn Koodi	D
Katkaisukyky	25 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 489 25 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 489 18 kA 480Y/277 V AC 50/60 Hz UL 489 10 kA 125 V DC 50/60 Hz UL 489 14 kA 600/347 V AC 50/60 Hz UL 489
[Ue] Käyttöjännite	240 V AC 50/60 Hz UL 489
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	25 kA 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV IEC 60947-2
Suojausteknikka	ThermomagneettinenTM-D,
Jatkuva Virran Luokitus	80 %
[Ui] Eristysjännite	800 V IEC 60947-2
Suojarele	TM-D
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A
Mechanical Durability	15000 Sykiä IEC 947-1 Annex F ed 5.2
Electrical Durability	10000 Sykiä IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In
Liitännän Pinniväli	27 mm
Awg Mittari	AWG 6...AWG 2/0 Hienosäikeinen aluminium/copper AWG 14...AWG 3/0 rigid or stranded aluminium/copper

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennustapa	Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko) Ruuveilla (Laatta)
Sähköinen Liitäntä	Everlink lug, Linja Everlink lug, load
Kiristysmomentti	5 N.m 2,5...16 mm² (AWG 14...AWG 4) 9 N.m 25...95 mm² (AWG 3...AWG 3/0)
Power Wire Stripping Length	20 mm
Color	Harmaa (RAL 7016)
9 Mm Jako	3
Korkeus	137 mm
Leveys	27 mm
Syvyys	80 mm
Tuotteen Paino	0,51 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
Katkaisijan Käyttösovellus	HACR rated

Ympäristötiedot

Laatumerkinnät	CE
Standardit	NMX J-266 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 UL 489 Nema AB1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 5
Tuote Sertifiointi	UL IEC CCC EAC CSA NOM
Ip Suojausluokka	Front cover: IP40 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to IEC 62262
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C
Operointikorkeus	2000 m Ilman alentamista 5000 m Alentamisella

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,556 cm
Package 1 Width	11,938 cm
Package 1 Length	19,05 cm
Package 1 Weight	453,592 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Ei Elohopeaa

✓

Rohs-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

✓

Ei Pvc-Muovia

✓

Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille