


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon X80 8-paikkainen taustalevy

Sähkönumero:

2820213

BMXXBP0800

GTIN-koodi: 3595863909012

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon X80
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Backplane

Täydentävät tiedot

Paikkojen Lukumäärä	8 Bus X
Tuotteen Soveltuvuus	BMXP34-prosessori BMXCPS teholähde I/O -moduuli Specific application module
Tehonkulutus	2,21 W
Sähköinen Liitäntä	1 liitäntä (XBE) Laajennusmoduuli
Kiinnitystapa	By 4 M4/M5/M6 screws Paneeli By 4 M4/M5/M6 screws Asennuslevy Klipseillä 35 mm symmetrinen DIN-kisko
Korkeus	103,7 mm
Leveys	372,8 mm
Syvyys	19 mm
Tuotteen Paino	0,95 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Suhteellinen Kosteus	10...95 % Ilman kondensaatiota
Direktiivit	2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
Tuote Sertifiointi	CE UL CSA RCM EAC UKCA Merchant Navy
Standardit	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	15,300 cm
Package 1 Length	45,500 cm
Package 1 Weight	996,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,783 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	104,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	66,280 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa


☒ RoHS-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings


Dimensions



Mounting and Clearance




Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts




- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installation or casing
2 Wiring duct or tray

Mounting on DIN rail

Symmetric DIN rail		Double-profile DIN rail
Type A	Type B	
		


NOTE: When mounted on a type B symmetric DIN rail, the rack withstands less mechanical stress.

Mounting on panels



Rack Type	a	b	
X Bus racks	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

Mounting on Telequick mounting plate



- 1 Telequick plate
- 2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed