

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 valonsäädin 400RC/RL 12-30 V/230 V DIN

Sähkönumero:

2609014

CCTDD20002

GTIN-koodi: 3606480160653

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 STD
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etäohjattava valonsäädin
Laitteen Lyhytnimi	STD
Tuotteen Soveltuvuus	Käytetään määriteltujen kuormien säätöön
Mahdollinen Toiminto	Automaattinen kuorman tyypin tunnistus

Täydentävät tiedot

Laitteen Sovellus	Kiinteistö
Kuorman Tyyppi	230 V AC Halogeenilamppu: 40...400 W 230 V AC Hehkulamppu: 40...400 W Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 40...400 W Moottori: 40...200 W pienjännitehalogeenilamppu rautasydänmuuntajalla: 40...400 W pienjännitehalogeenilamppu rengassydänmuuntajalla: 40...300 W
Ohjauksen Tyyppi	Paikallinen ohjaus: Impussipainike Kauko-ohjaus: Impussipainike
Tehonkulutus	0,8 VA
Lämpöhäviöt	3 W
Tulotyyppi	Painike 4 enintään 20 valonsäätimen ohjaus mahdollista
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC +/- 10 % 50 Hz
Syöttöjännite	12...30 V AC/DC
Suojaustyyppi	Elektroninen yllilämpösuoja Elektroninen ylikuormasuoj Kertatoiminen lämpösulake Elektroninen ylijännitesuoja
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	4
Ohjausliitäntä	Enintään 25 ohjauspainiketta ilman merkkivaloa, etäisyys: < 50 m Enintään 5 ohjauspainiketta merkkivalolla, etäisyys: < 50 m
Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitin, 2 kaapeli(t) 4 mm² Yläosa Ruuviliitin, 5 kaapeli(t) 2,5 mm² Alaosa
Kaapeli Välinen Etäisyys Laitteiden Välillä	50 m
Korkeus	85 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	62 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	80 g
----------------	------

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
Standardit	EN 60669-2-1
Direktiivit	73/23/EEC - pienjännitedirektiivi 89/336/EEC - sähkömagneettinen yhteensopivuus
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	0...60 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	155 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,22 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille