

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Sulakepidin 1P 32A, 10X38Mm

DF101

GTIN-koodi: 3389119407205

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys DF
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Sulakkeenpidin
Laitteen Lyhytnimi	DF10
Tuotteen Soveltuvuus	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Napojen Tyyppi	1P
Sulakkeen Koko	10 x 38 mm
Sulakkeen Tyyppi	, aM , GG
Ohjauksen Tyyppi	Vipu Lukittava
Käyttökategoria	AC-20B IEC 60947-3 DC-20B IEC 60947-3
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 690 V DC
[Ie] Nimelliskäyttövirta	32 A 400 V AC
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	32 A 20 °C
[Ui] Eristysjännite	690 V AC
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
Ylijännite Katgoria	III
Oikosulun Kestävyys	120 kA 400 V IEC 60947-3 120 kA 500 V IEC 60947-3
Tehohäviö W	3 W maximum power dissipation by fuse

Täydentävät tiedot

Standardit	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Tuote Sertifiointi	IEC UL recognized CSA CCC EAC DNV-GL
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
Kiinnitysasento	Pysty (toleranssi: +/- 23°)

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kytkentä - Liittimet	Ruuviliittynät 1 kaapeli(t) 1...16 mm²Jäykkä Ruuviliittynät 2 kaapeli(t) 1...6 mm²Jäykkä Ruuviliittynät 1 kaapeli(t) 1...16 mm²Taipuisa Kanssa tai ilman Ruuviliittynät 2 kaapeli(t) 1...6 mm²Taipuisa Kanssa tai ilman
Kiristysmomentti	2,2 N.m - ruuvinvääntimellä PZ2 2,2 N.m - ruuvinvääntimellä Talttapää Ø 5,5 mm
Korkeus	79,5 mm
Leveys	17,5 mm
Syvyys	61 mm
Tuotteen Paino	0,042 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 12 kpl

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C with derating above 20°C
Operointikorkeus	0...2000 m
Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	3
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1
Yhteensopivuus	DF10

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,7 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	44 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	566 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,509 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille Kiertoprofiili